





いつも通り使って、年間14,000円^{※1}節水。



ターントラップ方式
たまった水を一気に排出し、勢いよく流す。

1990年頃のトイレより、消費電力量を約49%^{※1}カット。
年間、約4,500円^{※1※2}も節電します。



エコモードなら、年間消費電力量を約35%^{※2}カット。



泡で洗う。

全自動おそうじでキレイ
【激落ちバブル】
【スパイラル水流】

オート洗浄
着座して用を足し終わると水が流れる「オート洗浄」を搭載。

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

※1 水道代は1990年頃の当社サイホンセット式トイレ (OH43) との比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回 (大4回、小12回)、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回 (大4回+小12回+ハネガード使用6回) で計算。■算出基準料金 (税込): 上水道/下水道料金目安単価265円/m (東京都) (2019年9月時点) ※2 泡洗浄後、3時間以内であれば+1.2Lまたは+約0.9Lは使用しません。 ※3 1990年頃の当社サイホンセット式トイレ (OH43)。 ※4 水圧0.2MPa (流動時) の場合。その他当社基準に基づき測定。

水アカをはじくスゴピカ素材 (有機ガラス系)。汚れが入り込まない形状を実現。

<p>激落ちバブル</p> <p>流すたびに、「2種類の泡」でしっかりおそうじします。</p> <p>泡で汚れを洗い落とす</p>	<p>スパイラル水流</p> <p>勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。</p>	<p>スキマレス設計</p> <p>おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました</p> <p>スムーズにふける凸凹の少ない形状。 継ぎ目がほとんどなく、お手入れがラク。</p>
--	--	---

アラウーノ手洗い【コンパクトタイプ】



アラウーノと同じ素材で水をはじき、汚れにくい。

ぬめりや黒ずみのもとになる水アカが固着しにくい素材。もし汚れても、サッとひとふきで簡単にキレイに。

コンパクトタイプ

【スキマレス排水口】ボールと排水口を一体成形しスキマをなくしたことで、汚れがたまりにくい構造に。

水栓

ボール

手動水栓

トリプル汚れガード

<p>泡のクッション</p> <p>ハネガード</p> <p>泡のクッション</p> <p>イメージです。</p>	<p>フチが防ぐ</p> <p>タレガード</p> <p>高さ3mmのフチが防ぐ</p> <p>イメージです。</p>	<p>座ったときには</p> <p>さらに乗り越えてもせき止める</p> <p>①もし、当たっても便器内に流れ落ちる</p> <p>イメージです。</p>
--	--	--

※ボタンを押すと水位が下がり、「ハネガード泡のクッション」が作動。

◎図は着座時。
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

アクセサリ

●スタンダードシリーズ (アラウーノ向けトイレアクセサリ)

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリ。アラウーノとトータルでコーディネートできます。

*使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品 (外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm) です。

●タオルリング ●ペーパーホルダー

New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノV Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。



便座 CH941SWS
* 脱臭無



「ノズル除菌※クリーニング」
ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。


※ ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：熱抵抗性試験法 ●除菌方法：流水による洗浄 ●試験結果：1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみで実施。〈洗浄水の温度が5℃のとき〉 ●試験成績書発行年月日：平成26年12月8日 ●試験成績書発行番号：第14113949001-01号。〈洗浄水の温度が40℃のとき〉 ●試験成績書発行年月日：平成26年2月14日 ●試験成績書発行番号：第13062012001-01号、第13062012001-02号。上記試験は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかきこく洗って流します

【3Dツイスター水流】

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)。
※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材(有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウェットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

操作部

手洗いと洗浄ボタン(大・小)を一箇所に集約。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

洗浄と同時に7秒間(約250mL)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スタンダードシリーズ アラウーノ向けトイレアクセサリ

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリ。アラウーノとトータルでコーディネートできます。



タオルリング

ペーパーホルダー

※使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。